



16408984

Hotelkaart-relaisschak. berker S/B, alulook

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Hotelkaart
Aantal polen	1

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1500 W
TL-lampen in duoschakeling	1500 W

Materiaal

Kleur	Aluminium
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	57,30 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 50 °C
---------------------	------------

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

afdruk	Met opdruk "Hotelcard"
Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	enkelpolig
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen

Geschikt voor

Serie berker S.x	
------------------	--

Duurzaamheid

RoHS conform

Ja