



HXF053H

Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 100-120 V AC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	1,60 VA
Ztrátový výkon na vstupu IN	1,60 W

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------

Napětí

Ovládací napětí AC	110 - 120 V
Ovládací napětí DC	0 - 0 V
Typ napájecího napětí	AC
Provozní napětí AC	110 - 120 V

Funkce

Opožděné	Ano
----------	-----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------