



FL556A

Vnitřní dveře kovové 950x600 mm, System S

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	900 mm
Šířka	550 mm
Hloubka	20 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Vnitřní dveře

Materiál

Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá
Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP65
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm