



L71M

Säkringslastbrytare för D02 E18 63A AC400V 1polig DIN-skena

Tekniska egenskaper

Säkring

Säkringsstorlek	D02
-----------------	-----

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkström för säkringsinsats	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A

Installation, montering

Montering	DIN-skena
Nominellt åtdragningsmoment	3,30 - 3,30 Nm

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	27 mm
Djup	79 mm

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 35 mm ²
----------------------	--------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 40 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,60 W
--	--------

Anslutning

Area solid ledare	1.5 - 35 mm ²
-------------------	--------------------------

Ström

Maximal effektförlust för säkringslastbrytare installerad i enheten	5,50 W
---	--------

Text

Avsäkring	Kontaktskydd säkert från beröring med finger och handrygg
-----------	---

Elektrisk ström

Nominell villkorlig kortslutningsmärkström Icc	50 kA
--	-------

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	800 V
--------------------------------	-------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20C
---------------------	-------

Material

Material	Plast
----------	-------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja