




LFS200206VERZ

**Koncovka kanálu LFS S 20x20, pozink.**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 18 mm |
| Šířka | 19 mm |

**Materiál**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Ocel        |
| Povrch   | Pozinkované |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK08 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

**Vybavení**

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

**Konfigurace**

|            |    |
|------------|----|
| Překrývání | Ne |
|------------|----|

**Konektivita**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Druh montáže | Zacvakávací upevnění |
|--------------|----------------------|

**Vhodné pro**

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 20x20 |  |
|-----------|--|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

