



FL558A

Contra porta metálica a.1250 l.600

Características técnicas

Dimensões

Altura	1200 mm
Largura	550 mm
Profundidade	20 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta interior

Materiais

Código RAL	7035
Cor	Cinza-claro
Material	Aço
Tratamento	Galvanizado

Segurança

Índice de proteção IP	IP65
Recebe fechadura	Canhão de bloqueio duplo de 3 mm