



TYA670WD2

Passerelle KNX-DALI 2, blanc réglable, 4 modules

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web

Oui

Tension

Tension de service

240 - 240 V

Tension de service par bus

21 - 32 V

Type de tension d'alimentation

DC

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media

Interface système d'éclairage/DALI

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS

Puissance

Puissance consommée VA

0,15 VA

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Equipement

Nombre de canaux

1

Conditions d'utilisation

Température de service

5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED

Oui

Dimensions

Largeur

72 mm

Dimensions

90 x 72 mm

Profondeur

70 mm

Largeur en modules

4

Raccordement

Type de connection / prise

DRA (DIN-rail adapter)

Textes

Tension

Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui