



TYA670WD2

Passerelle KNX-DALI 2, blanc réglable, 4 modules

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

Tension

Tension de service	240 - 240 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Connectivité

Type d'interface système de bus/passerelle média	Interface système d'éclairage/DALI
--	------------------------------------

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Puissance

Puissance consommée VA	0.15 VA
------------------------	---------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Equipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 45 °C
------------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Dimensions

Largeur	72 mm
Dimensions	90 x 72 mm
Profondeur	70 mm
Nombre d'unités de largeur	4

Raccordement

Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)
---------------------------	------------------------

Textes

Tension	Comme maître DALI et alimentation pour appareils DALI
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui