



TYA670WD2

### Gateway KNX/DALI

#### Características técnicas

##### Equipamento

|              |     |
|--------------|-----|
| Servidor web | Sim |
|--------------|-----|

##### Tensão

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tensão de funcionamento        | 240 - 240 V      |
| Tensão de funcionamento do bus | 21 - 32 V        |
| Tipo de alimentação de tensão  | CC (abreviatura) |

##### Conetividade

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia | Interface do sistema de iluminação/DALI |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|

##### Modo de configuração

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Modo de configuração suportado | ETS |
|--------------------------------|-----|

##### Potência

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Consumo de energia VA | 0,15 VA |
|-----------------------|---------|

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Equipamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de canais | 1 |
|------------------|---|

##### Condições de utilização

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Temperatura de funcionamento | 5 - 45 °C |
|------------------------------|-----------|

##### Controlos e indicadores

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Com sinalizadores LED | Sim |
|-----------------------|-----|

##### Dimensões

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Largura                       | 72 mm      |
| Dimensões                     | 90 x 72 mm |
| Profundidade                  | 70 mm      |
| Número de unidades de largura | 4          |

##### Conexão

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Tipo de conector/ficha | DRA (adaptador de calha DIN) |
|------------------------|------------------------------|

##### Texto

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tensão          | Como DALI principal e fonte de alimentação para dispositivos DALI |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso                                         |

##### Sustentabilidade

|                      |     |
|----------------------|-----|
| RECh - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs    | Sim |