



TYA670WD2

KNX/DALI2 Gateway sa podesivom bijelom bojom, 64 grupe, 4 modula

Tehničke karakteristike

Oprema

Web server	Da
------------	----

Napon

Radni napon	240 - 240 V
Radni napon preko busa	21 - 32 V
Vrsta napajanja	DC

Povezivost

Vrsta sučelja bus sistema/media gateway	Sučelje/interfejs rasvjetnog sistema/DALI
---	---

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS
------------------------------	-----

Snaga

Potrošnja energije VA	0,15 VA
-----------------------	---------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Oprema

Broj kanala	1
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	5 - 45 °C
-------------------	-----------

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom	Da
-------------------	----

Dimenzije

Širina	72 mm
Dimenzije	90 x 72 mm
Dubina	70 mm
Broj jedinica širine	4

Veza

Vrsta priključka/utikača	DRA (adapter za DIN šinu)
--------------------------	---------------------------

Tekst

Napon	Kao DALI master i napajanje za DALI uređaje
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da