



TYA670WD2

KNX DALI 2 GATEWAY TUNABLE WHITE

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server	Ja
------------	----

Spänning

Driftspänning	240 - 240 V
Driftspänning över buss	21 - 32 V
Matarspänning	DC

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway	Belysningsystemsgränssnitt/Dali
---	---------------------------------

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS
------------------------------	-----

Ström

Energiförbrukning VA	0,15 VA
----------------------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Utrustning

Antal kanaler	1
---------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	5 - 45 °C
------------------	-----------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Bredd	72 mm
Dimensioner	90 x 72 mm
Djup	70 mm
Antal breddenheter	4

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	DRA (DIN-skeneadapter)
---------------------------	------------------------

Text

Spänning	Som DALI styrenhet och strömförsörjning för DALI produkter
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja