



47276089

Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16A/250В, пол.білизна, Q.x

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 250 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Дюропласт

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудована глибина 32 mm

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

##### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

##### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

##### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Так

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

##### Аксесуари

Має поле для маркування Ні

##### Емність

Кількість модулів 1

##### Безпека

З посиленням захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK02

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

##### Ідентифікація

З відбитком Ні

**Тексти**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Накладка      | Центральна кришка               |
| Захист        | Без посиленого захисту контакту |
| Тип з'єднання | Зі вставними клеммами           |

**Сумісний із**

Q.x

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| Відповідність RoHS | Так |