



13678989

Накладка для поворотного диммера під IP44, пол.білизна S.1

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Матеріали

Colour Полярна білизна
Код RAL 9010
Обробка поверхні Глянцевий
Матеріал Термопластик
Обробка Необроблений

Розміри

Висота 56 mm
Ширина 56 mm
Глибина 20 mm
Вісь діаметра 4 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток Центральна пластина без відбитка
Режим встановлення Центральна пластина для вставного кріплення

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

Без галогену Так
REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так