



FL554A

Contra porta metálica a.800 I.500

Características técnicas

Dimensões

Altura	750 mm
Largura	450 mm
Profundidade	20 mm

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Número de portas de armário	1
Tipo de porta do armário	Porta interior

Materiais

Código RAL	7035
Cor	Cinzentos-claro
Material	Aço
Tratamento	Galvanizado

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento I
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Canhão de bloqueio duplo de 3 mm