



47276084

WCD RA diagonaal (45°), berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK02

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

Q.x

Duurzaamheid

RoHS conform Ja
