




13678982

Накладка для поворотного диммера під IP44, біла S.1

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Натискний і поворотний перемикач

Матеріали

Colour Білий

Код RAL 9001

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 56 mm

Ширина 56 mm

Глибина 20 mm

Вісь діаметра 4 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток Центральна пластина без відбитка

Режим встановлення Центральна пластина для вставного кріплення

Сумісний із

S.x/B.x

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так