



12033552

Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Försvagning

Dämpning vid 860 MHz	10 dB
Genomgångsdämpning vid 860 MHz	1 dB

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Genomgångsuttag
---------------------------	-----------------

Frekvens

Frekvens bandbredd	4 - 862 MHz
--------------------	-------------

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Material

Material	Termoplast
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Dimensioner

Djup	45 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja