




WXA012

Lichtstrook voor dubbele afdekplaat 230v

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	24 - 24 V
-------------------	-----------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	39,40 mm
Breedte	158,70 mm
Diepte	6,90 mm

Vermogen

Stroomverbruik	2,50 mA
----------------	---------

Materiaal

Kleur	Helderwit
-------	-----------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Geschikt voor

Hager gallery	
---------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja