




WXA011

#### GALLERY ΛΥΧΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2 ΣΤ. 12/24V

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Τάση

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ονομαστική τάση | 12 - 24 V |
|-----------------|-----------|

###### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |     |
|------------------|-----|
| Ονομαστικό ρεύμα | 0 A |
|------------------|-----|

###### Διαστάσεις

|        |          |
|--------|----------|
| Ύψος   | 39,40 mm |
| Πλάτος | 87,80 mm |
| Βάθος  | 6,90 mm  |

###### Ισχύς

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Κατανάλωση ρεύματος | 7,50 mA |
|---------------------|---------|

###### Υλικά

|       |       |
|-------|-------|
| Χρώμα | Λευκό |
|-------|-------|

###### Φωτισμός

|                |     |
|----------------|-----|
| Είδος λαμπτήρα | LED |
|----------------|-----|

###### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Κατάλληλο για

|               |  |
|---------------|--|
| Hager gallery |  |
|---------------|--|

###### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |