



WXA682B

**Dubbele opbouwdoos gallery 4m polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Kleur                  | Verkeerswit        |
| RAL-kleur              | 9016               |
| Afwerking oppervlakte  | Glanzend           |
| Materiaal              | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld        |

**Afmetingen**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aantal eenheden | 2         |
| Hoogte          | 90,80 mm  |
| Breedte         | 165,80 mm |
| Diepte          | 45,30 mm  |

**Uitrusting**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

**Installatie, montage**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal        |
| Gemonteerd op           | Oppervlaktemontage |

**Toebehoren**

|               |     |
|---------------|-----|
| Met afdekraam | Nee |
|---------------|-----|

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP21 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 35 °C |
|---------------------|-------------|

**Geschikt voor**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Hager gallery<br>gallery |  |
|--------------------------|--|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
|---------------|----|