




WXA682B

## Kutija, gallery, 2-struka, čista bijela

### Tehničke karakteristike

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 4 |
|-------------|---|

#### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Prometna bijela   |
| RAL kod         | 9016              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Polikarbonat (PC) |
| Obrada          | Neobrađeno        |

#### Dimenzije

|               |           |
|---------------|-----------|
| Broj jedinica | 2         |
| Visina        | 90,80 mm  |
| Širina        | 165,80 mm |
| Dubina        | 45,30 mm  |

#### Oprema

|                    |    |
|--------------------|----|
| Sa ulazom za kabal | Da |
|--------------------|----|

#### Instalacija, montaža

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno |
| Montiranje na               | Nadgradna/NŽ           |

#### Pribor

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa poklopcem okvira | Ne |
|---------------------|----|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

#### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

#### Pogodno za

|         |  |
|---------|--|
| gallery |  |
| gallery |  |

#### Održivost

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-bez SVHC | Da |
|----------------|----|