




WXA682N

### Boîte saillie double gallery night

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

##### Matières

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Couleur                | Noir intense       |
| Code RAL               | 9005               |
| Finition de la surface | Satiné             |
| Matière                | Polycarbonate (PC) |
| Traitement             | Laqué              |

##### Dimensions

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Nombre d'unités | 2         |
| Hauteur         | 90,80 mm  |
| Largeur         | 165,80 mm |
| Profondeur      | 45,30 mm  |

##### Equipement

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

##### Installation, montage

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Position de montage/connexion | Horizontale |
| Montage sur                   | En saillie  |

##### Accessoires

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Avec cadre de recouvrement | No |
|----------------------------|----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Adapté à

|                     |  |
|---------------------|--|
| Hager ga<br>gallery |  |
|---------------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |