




WXA682T

Dubbele opbouwdoos gallery 4m titanium

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Afmetingen

Aantal eenheden	2
Hoogte	90,80 mm
Breedte	165,80 mm
Diepte	45,30 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Geschikt voor

Hager gallery gallery	
--------------------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----