




WXA682T

Kutija, gallery, 2-struka, titanij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Materijali

Boja	Titanij
RAL kod	9006
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Broj jedinica	2
Visina	90,80 mm
Širina	165,80 mm
Dubina	45,30 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Pogodno za

gallery	
gallery	

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----