



WXA683T

**Boite saillie triple gallery titane**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

**Matière**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Titane             |
| Code RAL   | 9006               |
| Finition   | Satiné             |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Laqué              |

**Dimensions**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Nombre d'unités | 3         |
| Hauteur         | 90,80 mm  |
| Largeur         | 236,80 mm |
| Profondeur      | 45,30 mm  |

**Equipement**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

**Installation, montage**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Position de montage/connexion | Horizontal |
| Montage sur                   | En saillie |

**Accessoires**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec couvercle de cadre | Non |
|-------------------------|-----|

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

**Adapté à**

|         |  |
|---------|--|
| gallery |  |
| gallery |  |

**Durabilité**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|