



936562505

Integro - comutador escada, antrac mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 AX (100W LED (SBL))

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conectividade

Tipo de montagem Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP44

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Textos

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Illuminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação Interruptor/comutador

Sustentabilidade

Conformidade RoHS Sim