



TYM632C



IP20



KNX system Sterownik żaluzjowy/roletowy, 12-krotny, 230 V AC, 10 mod.

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Materiały

Kolor Jasnoszary

Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 4 A

Maksymalny prąd łączeniowy 4 A

Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 6 mm²

Pojemność

Liczba modułów 10

Dodatkowe informacje

Funkcja Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu
Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli
Z funkcją osłony przeciwsłonecznej

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Rodzaj pracy Tryb pracy można ustawić dla rolety/markizy

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak