



FZ008NV

Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1050 mm

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 619 mm |
| Breedte | 498 mm |
| Diepte  | 12 mm  |

##### Deksel, deur

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Deur/deksel is transparant | Nee                |
| Aantal kastdeuren          | 1                  |
| Type kastdeur              | Gedeeltelijke deur |
| Aantal sloten              | 0                  |

##### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| RAL-code                | 9010          |
| Kleur                   | Helderwit     |
| Materiaal               | Staal         |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |

##### Uitvoering

|                  |       |
|------------------|-------|
| Positie kastdeur | Links |
|------------------|-------|

##### Veiligheid

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP3X        |
| Type slot                                  | Zonder slot |

##### Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
|-----------------------------|---|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|