



ESC240S

Kontakter, bešumni, 40A, 2k.o, 230V

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta kontakata	2NO
-----------------	-----

Električna struja

Nazivna struja	40 A
----------------	------

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4000 V
---------------------------------------	--------

Nazivni izolacijski napon Ui	440 V
------------------------------	-------

Nazivni radni napon Ue	400 - 400 V
------------------------	-------------

Upravljački napon AC	230 - 230 V
----------------------	-------------

Upravljački napon DC	0 - 0 V
----------------------	---------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 50 °C
-------------------	-------------

Aplikacija

Kategorija upotrebe	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	100000
---------------------------	--------

Električna izdržljivost u broju ciklusa	30000
---	-------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	10,90 W
-----------------------------	---------

Potezna snaga	5,20 VA
---------------	---------

Dimenzije

Visina	85 mm
--------	-------

Širina	54 mm
--------	-------

Dubina	60 mm
--------	-------

Veza

Broj kontakata	2
----------------	---

Oprema

Broj NO kontakata	2
-------------------	---

Broj NC kontakata	0
-------------------	---

Sa mogućnošću ručnog isklopa	Ne
------------------------------	----

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1.5 - 16 mm ²
-----------------------------	--------------------------

Presjek krutog provodnika	1.5 - 25 mm ²
---------------------------	--------------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----