




10116904

Okvir, 1-struki, B.7, aluminij/antracit mat, aluminij eloksiran

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	1

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano

Dimenzije

Visina	90 mm
Širina	95 mm
Dubina	9,60 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da