




20306089



Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Rotirajući

Električna struja

Nazivna struja 4 A
Struja uklapanja/isklapanja 10 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

Napon

Nazivni napon 230-230 V

Napajanje

Napon napajanja 230 V AC

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

Materijali

Boja Polarna bijela
RAL kod 9010
Obrada površine Baršunasto/pliš
Materijal Metal
Plastika
Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm
Širina 71 mm
Dubina 50,90 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 K
Vrsta termostata Sobni termostat
Vrsta sonde Bimetalno
Sa grijačem Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1NC

Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a Grijanje

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala
Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama
Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom
Otisak Sa otiskom
Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da