



20306084



Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Corrente

Corrente nominale 4 A
Corrente di commutazione 10 A
Max. corrente di commutazione 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230-230 V

Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

Materiali

Colore Alluminio
Codice RAL 9006
finitura superficiale Vellutato
Materiale Metallo
Plastica

Serie

Altezza 71 mm
Larghezza 71 mm
Profondità 50,90 mm

Schermo

Con display No

Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K
Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente
Tipo di sonda Bimetallo
Con riscaldatore Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Connessione

Tipo di contatto 1NC

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

Testo

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione
Tipo di connessione Con morsetto a molla
Ricircolo termico Con ritorno termico
Stampa Con stampa
Derivazione Con collegamento separato per abbassamento notturno

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì