




20306086



Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	4 A
Schakelstroom	10 A
Max. schakelstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	230-230 V
-------------------	-----------

Stroomvoorziening

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	5 - 30 °C
--------------------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-kleur	7016
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Metaal Kunststof

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	50,90 mm

Schermb

Met display	Nee
-------------	-----

Uitrustig

Schakeltemperatuurverschil	0,50 K
Type thermostaat	Kamerthermostaat
Type sensor	Bimetaal
Met verwarming	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek
---------------	------------

Compatibiliteit

Type HVAC-regeling	Verwarming
--------------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling
afdruk	Met opdruk
Aftakpunt	Met individuele aansluiting voor nachtstand

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja