



20306086



Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

##### Corrente

Corrente nominale 4 A  
Corrente di commutazione 10 A  
Max. corrente di commutazione 10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 230-230 V

##### Alimentazione

Tensione di rete 230 V AC

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Impostazioni

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

##### Materiali

Colore Antracite  
Codice RAL 7016  
finitura superficiale Vellutato  
Materiale Metallo  
Plastica

##### Serie

Altezza 71 mm  
Larghezza 71 mm  
Profondità 50,90 mm

##### Schermo

Con display No

##### Equipaggiamento

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K  
Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente  
Tipo di sonda Bimetallo  
Con riscaldatore Sì

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Connessione

Tipo di contatto 1NC

##### Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica I (1%)

##### Testo

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione  
Tipo di connessione Con morsetto a molla  
Ricircolo termico Con ritorno termico  
Stampa Con stampa  
Derivazione Con collegamento separato per abbassamento notturno

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì  
Conformità REACH - SVHC free Sì  
Conformità ROHS Sì