




20306086

## Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

#### Stroom / temperatuur

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nominale stroom    | 10 A |
| Schakelstroom      | 10 A |
| Max. schakelstroom | 10 A |

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
| Nominale spanning | 250 V       |

#### Voeding

|                  |         |
|------------------|---------|
| Voedingsspanning | 230 VAC |
|------------------|---------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Instellingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Instelling comfort temperatuur | 5 - 30 °C |
|--------------------------------|-----------|

#### Materiaal

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur                   | Antraciet           |
| RAL-code                | 7016                |
| Afwerking oppervlakte   | Softfinish          |
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt              |

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 71 mm    |
| Breedte | 71 mm    |
| Diepte  | 50,90 mm |

#### Scherf

|             |     |
|-------------|-----|
| Met display | Nee |
|-------------|-----|

#### Samenstelling

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Schakeltemperatuurverschil | 0,50 K            |
| Type thermostaat           | Ruimtethermostaat |
| Type sensor                | Bimetaal          |
| Met verwarming             | Ja                |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Aansluiting

|               |            |
|---------------|------------|
| Soort contact | 1 verbreek |
|---------------|------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energiezuinigheidsklasse | I (1%) |
|--------------------------|--------|

#### Teksten

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Montagewijze                  | Zonder spreidklemmen                        |
| Aansluitwijze                 | Met steekklemmen                            |
| Met thermische terugkoppeling | Met thermische terugkoppeling               |
| Opdruk                        | Met opdruk                                  |
| Aftakpunt                     | Met individuele aansluiting voor nachtstand |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |