



VS212PD1

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

| | |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
| Montáž | Montáž na omítku |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

Vybavení

| | |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt | 2 |
| Počet řad v rozvaděči | 2 |
| Počet polí v šířce | 1 |
| Zámek | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

Kapacita

| | |
|--------------|----|
| Počet modulů | 24 |
|--------------|----|

Funkce

| | |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

Rozměry

| | |
|---------|--------|
| Výška | 377 mm |
| Šířka | 282 mm |
| Hloubka | 99 mm |

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| Počet zámků | 0 |

Rozměry

| | |
|----------------------|----|
| Počet jednotek šířky | 12 |
|----------------------|----|

Kryt, dveře

| | |
|----------------------|-------------------|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
| Typ dveří rozvaděče | Jednokřídlé dveře |

Materiál

| | |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL | 9010 |
| Barva | Bílá |

Vybavení

| | |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska | Ne |

Materiál

| | |
|--------------------------------------|----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ne |
|--------------------------------------|----|

Bezpečnost

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Třída izolace | Třída izolacell |
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP | IP40 |
| Typ uzamčení | Zámek na zacvaknutí Bez zámků |
| Test žhavicím drátem | 650 °C |
| Třída ochrany s dveřmi | IP40 |

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS

Ano