




10116914

**Ram 1-fack, Aluminium, B.7, vit innerram**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 1 |
| Antal moduler | 1 |

**Material**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Färg         | Aluminium           |
| RAL-kod      | 9006                |
| Ytbehandling | Matt                |
| Material     | Aluminium           |
| Behandling   | Anodiserad/Eloxerad |

**Dimensioner**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 90 mm   |
| Bredd                      | 95 mm   |
| Djup                       | 9,60 mm |
| Antal horisontella enheter | 1       |
| Antal vertikala fack       | 1       |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

**Text**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|-----------------------------------------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |