



FP24SN2

Staannde verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1050 x 205 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Staafslot Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-kleur	9010
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Uitrusting

Aantal rijen	12
--------------	----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----