



FP24SN2



Golvskåp IP44 576 moduler

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1950 mm
Bredd	1050 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Låsstäng Utan lås
Slagtålighet IK	IK09

Utrustning

Antal sektioner i bredd	4
Antal öppningar för flänsplattor	8

Installation, montering

Montering	Golvmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	12
-------------	----

Skydd, dörr

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	400 A
-----------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----