



HIC425E

Commutateur motorisé auto 4P 1000A Energie

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 1000 A

Courant court-circuit avec fusible gl-gG 100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 658000 W

Architecture

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN Oui

Utilisable pour les tableaux de distribution Oui