



HIC425E

Invers. motor. c/gestão energia 4P 1000A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	1000 A
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	100 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	658000 W
--	----------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Sim
Adequado para caixa de distribuição	Sim