



EPN519

ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 12V AC, 1NO + 1NC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία	6 mA
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC+1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm ²
Αριθμός επαφών	2

Τάση

Τάση εντολής AC	12 - 12 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V
Τάση εντολής 1	12 - 12 V
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	250 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	250 - 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 40 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1,20 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	25 VA

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	63 mm

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού	800 VA
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση	900 VA

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	1
Αριθμός επαφών NC	1

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

