



SPA180N

Розрядник (ПЗІП) T1+T2 1P N-PE 100kA 1,5kV +дод.контакт, вбуд.запобіжник

Технічні характеристики

Конфігурація мережі

Тип мережі	TN
	TT

Електричний струм

Імпульсний струм блискавки I_{imp} (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Стандарти

Клас вимог IEC 61643	T1
	T2

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Електричний струм

Максимальний розряд (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Розміри

Висота	95,20 mm
Ширина	35,60 mm
Глибина	67 mm

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	2,5 - 35 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	2,5 - 35 mm ²

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes