



SM250

Amperometro Analogico Indiretto 0 - 250 A 4 M. Din

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Misura

Intervallo di misura corrente 0 - 250 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 1 - 6 mm²

Sezione conduttore rigido 1.5 - 10 mm²

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 54 mm

Misura

tipo di strumento di misura Analogico

Potenza

Potenza assorbita VA 1,10 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Funzioni

Classe di precisione 0.015

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 2000 V

Frequenza

Frequenza 45 - 65 Hz

Potenza

Potenza dissipata totale 1,10 W

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si