



SM250

Ampérmetr analogový nepřímé měření 0 - 250A

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů 4

Měření

Rozsah měření proudu 0 - 250 A

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 50 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 80 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 54 mm

Měření

Druh měřicího přístroje Analogové

Výkon

Příkon VA 1,10 VA

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Funkce

Třída přesnosti 0.015

Napětí

Jmenovité izolační napětí 2000 V

Frekvence

Frekvence 45 - 65 Hz

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1,10 W

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano