



47413525

**WCD verh.aanr. + tekstv. 1-v met behuizing, berker W.1, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	77 mm
Breedte	77 mm
Diepte	65 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	12 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Ja
-----------------	----

**Deksel, deur**

Type deksel	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
-------------	--

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55

**Funcies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

---

**Identificatie**

---

Met opdruk	Ne
------------	----

---

**Teksten**

---

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

---

Tekst	Met tekstveld
-------	---------------

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

---

RoHS conform	Ja
--------------	----

---