



16286074

Bilanciere con stampa simbolo x suoneria Serie Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Alluminio
 Codice RAL 9006
 finitura superficiale Vellutato
 Materiale Duroplastica
 Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 58 mm
 Larghezza 58 mm
 Profondità 22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
 Resistenza agli urti IK IK02

Testo

Stampa Con stampa simbolo suoneria
 Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
 Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
 Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

Q.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì