



16286074

**Q.x - tecla p-etq. c/vis.camp, alumínio**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

**Materiais**

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Acabamento	Aveludado
Material	Duroplastic
Tratamento	Envernizado

**Dimensões**

Altura	58 mm
Largura	58 mm
Profundidade	22,50 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

**Textos**

Impressão	Com gravação do símbolo de campainha
Modo de instalação	Fixação com grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para botões de pressão basculantes Para comutador/interruptor de escada

**Adequado para**

Berker Q.x

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim