



16286089

Bilanciere con lente e portaetichetta Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	22,50 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	Sì
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK02

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Etichettatura	Con campo di scrittura
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

BERKER Q.x	
------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì