



16286089

Q.x - tecla p.-etiq. c/visor, branco

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Branco
 Código RAL 9010
 Acabamento Aveludado
 Material Duroplastic
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 58 mm
 Largura 58 mm
 Profundidade 22,50 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Segurança

Índice de proteção IP IP44
 Resistência ao impactos IK IK02

Texto

Impressão Sem gravação
 Modo de instalação Fixação com grampos
 Etiqueta Com porta-etiqueta
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
 Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes
Para comutador/interruptor intermédio

Adequado para

Q.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
 REACh - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim